



WXF062

Variateur rotatif Gallery

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service	230 - 230 V
--------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Gris
---------	------

Code RAL	7011
----------	------

Matière	Polycarbonate (PC), Thermoplastique
---------	-------------------------------------

Dimensions

Hauteur	45 mm
---------	-------

Largeur	45 mm
---------	-------

Architecture

Type d'organe de commande	Bouton poussoir/rotatif
---------------------------	-------------------------

Puissance

Lampe à incandescence de puissance	20 - 300 W
------------------------------------	------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 2.5 mm ²
---	---------------------------

Section de raccordement en câble souple	1.5 mm ²
---	---------------------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Textes

Fonctionnement & contrôle	Pas d'interface Bluetooth
---------------------------	---------------------------

Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage
-----------------------	--

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------