



**Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 12x20mm en blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	13 mm
Largeur	24 mm

**Accessoires**

Type d'accessoires	Moulé
--------------------	-------

**Réglages**

Plage angulaire	83 - 140
-----------------	----------

**Matière**

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Équipement**

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	ATA 12x20

ATA122039016