




ATA122049010



Angle intérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en blanc pure

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 13 mm

Longueur 48 mm

Largeur de goulotte 24 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 83 / 140 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...60 °C