



ATA125049010



## Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x50mm en blanc pure

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 13 mm

Longueur 48 mm

Largeur de goulotte 52 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

#### Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 83 / 140 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP40

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Non

Résistance au choc IK07

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

-5...60 °C

**Température**

---

Température ambiante

-5...60 °C