



ATA163019016



Moulure ATA 16x30 blanc L=2,10m 1cloison

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 30 mm

Longueur 2100 mm

Largeur de goulotte 16 mm

Largeur produit installé 16 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Largeur du couvercle 16 mm

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%) 28

Section intérieure / utile 420 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%) 22

Équipement

Nombre de cloisons fixes 1

Nombre de compartiments 2

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Sécurité

Résistance au choc

IK07

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...65 °C