



ATA163039016



## Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 16x30mm en blanc

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation clipsé

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 16 mm

Longueur 26.5 mm

Largeur de goulotte 32 mm

#### Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

#### Matières

Matière ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

#### Configuration

Plage angulaire 83 / 140 °

#### Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP40

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Sans halogène Oui

Résistance au choc IK07

#### Conditions d'utilisation

Température de service

-5...60 °C

**Température**

---

Température ambiante

-5...60 °C