



ATA207529010



Moulure ATA 20x75 2cloisons Blanc Paloma

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien	Non
--------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	20 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	74 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	7
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	7

Porte, couvercle

Forme de couvercle	prémonté
--------------------	----------

Matières

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	89
Section intérieure / utile	1296 mm ²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	71

Équipement

Nombre de cloisons fixes	2
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	3
Nombre d'agrafes par mètre	2

Standards

Sécurité

Résistance au choc

IK07

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...65 °C