



ATA630009010

## Moulure pour point lumineux Blanc Paloma

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 6 mm

Longueur 2100 mm

Largeur de goulotte 32 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 0

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 0

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

#### Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 6

Section intérieure / utile 170 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 6

#### Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 0

#### Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire

#### Sécurité

Indice de protection IP IP40

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service

-5...65 °C