



BA7100060

## Goulotte de câblage en PVC BA7 100x60mm gris

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Flexible Non

#### Modèle

Configuration des parois du profilé Estampé

#### Intensité du courant

Résistant au cheminement Oui

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 100 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 60 mm

Largeur des découpes latérales 6 mm

Largeur de languette 6.5 mm

#### Porte, couvercle

Forme de couvercle en vrac

#### Matières

Couleur gris

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

#### Installation, montage

Perforation de socle EN 50085-2-3:1999

Mode de fixation bottom punching

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 198

Section intérieure / utile 4988 mm<sup>2</sup>

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>  
 (taux de remplissage 40%) 142

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup> (taux  
 de remplissage 40%) 275

#### Standards

Homologations EN50085-2-3

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Classement UL 94 V0

**Sécurité**

---

Classement en réaction au feu

M1

**Température**

---

Température ambiante

-5...60 °C