



BRA8517019016



Socle de goulotte montage frontale BRA 85x170mm couv. 80mm alu blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	170 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	12820 - 12820 mm ²

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	40
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	53

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, appareillage modulaire
----------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Thermolaquage
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui