



BRS651304H9010



Angle intérieur réglable pour BRS 68x130mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Mesure a 143 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Nombre de couvercles pouvant être montés 0

Matières

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PC-ABS

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 85 / 95 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Moulé

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire