



BRS652101DVERZ



socle de geulotte, acier

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	68 mm
Largeur	210 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure	12210 - 12210 mm ²

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	80 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	23
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	50

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Acier
Traitement de surface	Galvanisé
Couleur	Zinc

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui