


BRS652105DVERZ



**Angle plat, acier**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation clipsé

**Modèle**

Traitement antibactérien Non

**Connectivité**

Accessoires d'alignement Sans éclisses

**Dimensions**

Hauteur de goulotte 68 mm

Largeur de goulotte 210 mm

Mesure a 290 mm

**Porte, couvercle**

Couvercle avec joint Non

Nombre de couvercles pouvant être montés 2

**Matières**

Groupe de matériau acier

Type de traitement de surface zingué

**Installation, montage**

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

**Configuration**

Plage angulaire 90 °

**Accessoires inclus**

Configuration de la pièce de forme Fond

**Standards**

Directive européenne RoHs conformité volontaire

**Conditions d'utilisation**

Température de service -30...90 °C