



DAP2806509016



## Colonette 80 double hauteur 650 mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Profondeur	130 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure	10800 - 10800 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

#### Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
--	---

#### Équipement

Réglable	Non
Portatifs	Oui

#### Câble

Entrée de câble	Dessous
-----------------	---------

#### Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

#### Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016