




DAP280650ELN



Colonette 80 double, hauteur 650 mm, Alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	130 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure	10800 - 10800 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	2
--	---

Équipement

Réglable	Non
Portatifs	Oui

Câble

Entrée de câble	Dessous
-----------------	---------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Anodisé
Couleur	Aluminium