



DAP80650ELN



Colonette 80, hauteur 650 mm, Alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Modèle

Module einseitig

Compatibilité

Format appareillages compatibles Montage frontal ecoline

Dimensions

Profondeur 65 mm

Hauteur d'installation 650 mm

Longueur 650 mm

Forme de la colonne rectangulaire

Largeur 98 mm

Matières

Couleur aluminium

Matière aluminium

Groupe de matériau aluminium

Type de traitement de surface -

Installation, montage

Mode de fixation bottom punching

Câble

Section intérieure / utile 5400 mm²

Entrée de câble Sol (inférieur)

Équipement

Nombre de cloisons fixes 1

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire