



EC100

Compteur d heures

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation rail DIN

Modèle

Nombre de modules 2

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50 Hz

Dimensions

Profondeur produit installé 60 mm

Hauteur produit installé 90 mm

Largeur produit installé 35 mm

Hauteur de la façade 90 mm

Largeur de la façade 35 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 1.5 W

Installation, montage

Type de montage rail DIN

Équipement

Unité de lecture 1 h

Nombre de digits 6

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -10...45 °C

Température de stockage/transport -20...60 °C