



EC100

## Compteur d heures

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules 2

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 45 °C

Température de stockage/transport -20 - 60 °C

#### Connectivité

Type de connexion / prise Borne à vis

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

#### Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 35 mm

Profondeur 60 mm

#### Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V +/- 15%

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Installation, montage

Montage Rail DIN

#### Equipement

Nombre de canaux 6