EE805



Détecteur de mouvement 360° semi-encastré

Caractéristiques techniques

Fonctions	
Fonction	uniquement utilisable comme appareil individuel

Principales caractéristiques électriques	
Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50 Hz

Intensité du courant	
Courant de commutation (ohmique)	max. 10 A

Dimensions	
Dimensions (Ø x H)	100 x 50 mm
Largeur produit installé	19 mm
Ø des ouvertures d'encastrement	75 mm
Hauteur de montage recommandée	2.5...3.5 m
Épaisseur de paroi d’encastrement	5...20 mm

Puissance	
Puissance éclairage halogène 230V	0 / 1000 W
Puissance max. avec tubes fluo non compensés	1000 VA
Puissance absorbée (veille)	1.2 W
Puissance éclairage incandescent	0 / 1000 W
Puissance maximum en halogène TBT (ferro) par sortie	500 W

Alimentation	
Tension d'alimentation	230V +10% / -15%

Détection	
Angle de détection	360 °
Ø du champ de détection, au niveau du sol	≈ 6 m

Matières	
Couleur	blanc

Gestion de l'éclairage	
Luminosité de déclenchement, réglable	≈ 5...1000 lx
Plage de mesure de luminosité	5 / 1000 Lux

Gestion des ampoules fluorescentes	
Lampes à économie d'énergie	10 x 20 W

Lampes fluorescentes non compensées	1000 W

Gestion des ampoules incandescentes

Ampoules à incandescence halogènes 12 V	500 VA
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	1000 W

Installation, montage

Hauteur de montage maximum	4 m
Type de montage	encastré

Connexion

Section de conducteur	1…2.5 mm²
Type de contact	1O
Type de raccordement	avec bornes à ressort

Configuration

Sensibilité réglable	Non
Durée de commutation, réglable	5 s…15 mn

Eléments fournis

Composant	avec matériel de fixation

Sécurité

Classe de protection	classe II

Conditions d'utilisation

Température de service	0…45 °C
Température de stockage/transport	-20…60 °C
Consommation énergétique	faible besoin en énergie propre

Identification

Applications	Détecteurs de mouvement
Gamme design principale	DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification