



EE812



## Détecteur de présence 360°, 1/10V, semi encastré, blanc

### Caractéristiques techniques

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50 Hz

#### Dimensions

Hauteur produit installé	31 mm
Largeur produit installé	100 mm

#### Alimentation

Tension d'alimentation	230 V
------------------------	-------

#### Détection

Angle de détection	360 °
Distance de détection frontale	7 m
Distance de détection latérale	13 m

#### Matières

Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	matière plastique

#### Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité	5 / 1200 Lux
-------------------------------	--------------

#### Installation, montage

Hauteur de montage maximum	4 m
----------------------------	-----

#### Configuration

Sensibilité réglable	Oui
----------------------	-----

#### Équipement

Angle de détection horizontal	360 °
-------------------------------	-------

#### Sécurité

Classe de protection	classe II
----------------------	-----------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	0...45 °C
Température de stockage/transport	-10...60 °C