



EE871



## Détecteur infrarouge confort 220/360°, IP55, en saillie, anthracite

### Caractéristiques techniques

#### Détection

Angle de détection	220 - 220
Type de capteur	Détecteur de mouvement

#### Réglages

Plage de temporisation	5 S - 30 Min
------------------------	--------------

#### Éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable	5 - 1000 lx
---------------------------------------	-------------

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Dimensions

Largeur	91 mm
Hauteur de montage recommandée	2,50 - 2,50 m

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

#### Matière

Couleur	Anthracite
Matière	Plastique

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

#### Installation, montage

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui

#### Textes

Fonction	Simulation de présence, Utilisable comme appareil individuel, appareil principal ou auxiliaire
Type de raccordement	Avec bornes à vis