



EEN002



## Cellule encastrée pour interrupteur crépusculaire

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Profondeur produit installé	90 mm
Hauteur produit installé	40 mm
Longueur	30 mm

#### Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité	5 / 2000 Lux
-------------------------------	--------------

#### Connexion

Longueur de câble de sonde	1 m
Section de conducteur	2 x 0.75 mm <sup>2</sup>

#### Configuration

Temporisation à l'enclenchement	60 s
Temporisation au déclenchement	80 s

#### Équipement

Type de sonde	sonde de luminosité
---------------	---------------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-30...60 °C
Température de stockage/transport	-30...60 °C