



EEN003



Cellule saillie pour interrupteur crépusculaire

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Dimensions

Profondeur produit installé 41.3 mm

Hauteur produit installé 32 mm

Longueur 131.4 mm

Largeur produit installé 48 mm

Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité 5 / 2000 Lux

Installation, montage

Type de montage saillie

Connexion

Section de conducteur 0.75...4 mm²

Configuration

Temporisation à l'enclenchement 60 s

Temporisation au déclenchement 80 s

Équipement

Type de sonde sonde de luminosité

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Conditions d'utilisation

Température de service -25...70 °C

Température de stockage/transport -25...70 °C