



EG071



Interrupteur horaire électronique compact 1 voie sur 7 jours, programme libre

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes
230 V 1000 W

Fonctions

Réserve de marche années 3 y
Avec synchronisation réseau Non
Avec synchronisation quartz Oui

Équipement

Précision de marche par jour 60 s
Avec un programme à impulsions Non
Nombre de canaux 1

Raccordement

Type de contact 1x inverseur
Section de raccordement en câble souple 1 - 4 mm²
Section de raccordement en câble rigide 1 - 4 mm²

Réglages

Programme journalier Non
Programme hebdomadaire Oui
Programme annuel Non

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 50 °C

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Dimensions

Hauteur 92 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 64 mm