



EGK101

## Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth + cellule à encastrer

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension nominale 230 - 230 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes  
230 V 2300 W

#### Éclairage

P. max. avec tubes fluo duo comp. Série 1000 W

#### Fonctions

Réserve de marche années 10 y

Avec synchronisation réseau Oui

Avec synchronisation quartz Oui

#### Équipement

Précision de marche par jour 0,25 s

Avec un programme à impulsions Oui

Nombre de canaux 1

#### Raccordement

Type de contact 1x inverseur

Section de raccordement en câble souple 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 0.2 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Réglages

Programme journalier Oui

Programme hebdomadaire Oui

Programme annuel Oui

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Textes

Type de raccordement Avec borne à vis