



EGK101

Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth + cellule à encastrer

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
--	--------

Éclairage

P. max. avec tubes fluo duo comp. Série	1000 W
---	--------

Fonctions

Réserve de marche années	10 y
Avec synchronisation réseau	Oui
Avec synchronisation quartz	Oui

Équipement

Précision de marche par jour	0,25 s
Avec un programme à impulsions	Oui
Nombre de canaux	1

Raccordement

Type de contact	1x inverseur
Section de raccordement en câble souple	0.2 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.2 - 4 mm ²

Réglages

Programme journalier	Oui
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Textes

Type de raccordement	Avec borne à vis
----------------------	------------------