



EK090

9 IP54

Sonde de température déportée filaire pour sol de salle de bain

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur produit installé	1 mm
Hauteur produit installé	1 mm
Longueur	1 cm
Largeur produit installé	1 cm

Résistance

Valeur caractéristique de la résistance à 25 °C	10 kΩ
---	-------

Installation, montage

Type de montage	encastré
-----------------	----------

Connexion

Longueur de câble de sonde	4 m
----------------------------	-----

Câble

Longueur du câble de raccordement	4 m
-----------------------------------	-----

Équipement

Type de sonde	capteur pour plancher chauffant
---------------	---------------------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-40...80 °C
Température de stockage/transport	-10...65 °C

Identification

Applications	Régulation HVAC, Capteurs KNX
Gamme design principale	RÉGULATION HVAC