



EK4004009016



Moulure d'angle tehalit.EK 40x40mm blanc l=2,5m

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
Longueur	2500 mm
Largeur de goulotte	40 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	4
---	---

Matières

Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Câble

Section intérieure / utile	800 mm ²
----------------------------	---------------------

Équipement

Nombre de compartiments	2
-------------------------	---

Sécurité

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Température

Température ambiante	5...65 °C
----------------------	-----------