



EPN051



Contact auxiliaire

Caractéristiques techniques

Modèle

Nombre de modules	0.5
-------------------	-----

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	250 V
------------------------------	-------

Tension

Tension assignée d'isolement	250 V
------------------------------	-------

Intensité du courant

Courant assigné nominal	2 A
-------------------------	-----

Dimensions

Profondeur produit installé	58 mm
Hauteur produit installé	83 mm
Largeur produit installé	8.75 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	0.1 W
-----------------------------------	-------

Installation, montage

Monté d'usine	Non
---------------	-----

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1 / 6mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 10mm ²
Nombre de contacts	2
Type de contact	10+1F
Type de connexion	cage à vis

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...40 °C
Température de stockage/transport	-40...80 °C