



EPN052



## Auxiliaire pour la commande centralisée de plusieurs groupes

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Nombre de modules 0.5

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 110 / 230 V

Fréquence assignée 50 Hz

#### Tension

Tension circuit de commande en CA 110 / 230 V

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 1 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé 58 mm

Hauteur produit installé 85 mm

Largeur produit installé 8.9 mm

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 0.1 W

#### Connexion

Section de raccordement en câble souple 1 / 6mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble rigide 1,5 / 10mm<sup>2</sup>

Type de connexion cage à vis

#### Standards

Directive européenne WEEE concerné

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5...40 °C

Température de stockage/transport -40...80 °C