



EU101

Relais de contrôle compresseur mono.

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation sur jeu de barres

Modèle

Nombre de modules 2

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 230 V

Fréquence assignée 50/60 Hz

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1 8 A

Dimensions

Profondeur produit installé 60 mm

Hauteur produit installé 85 mm

Longueur 64 mm

Largeur produit installé 35 mm

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 4 W

Mesures

Plage de mesure de tension 230 V

Installation, montage

Type de montage rail DIN

Connexion

Type de contact 1 inverseur

Configuration

Temporisation au déclenchement 200 s

Sécurité

Indice de protection IP IP30

Conditions d'utilisation

Température de service -20...55 °C

Température de stockage/transport -40...70 °C