



EU300

Relais de contrôle phase triphasé 400 V

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 2

Conditions d'utilisation

Température de service -20 - 55 °C

Température de stockage/transport -40 - 70 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 1 - 6 mm²

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm²

Dimensions

Hauteur 85 mm

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 4 W

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Courant électrique

Courant assigné d'emploi en AC1 8 A

Installation, montage

Montage Rail DIN