



EU301

## Relais de contrôle compresseur tri.

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation rail DIN

#### Modèle

Nombre de modules 2

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue 400 V

Fréquence assignée 50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1 8 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé 60 mm

Hauteur produit installé 85 mm

Longueur 64 mm

Largeur produit installé 35 mm

#### Puissance

Puissance dissipée totale sous IN 4 W

#### Mesures

Plage de mesure de tension 400 V

#### Installation, montage

Type de montage rail DIN

#### Connexion

Type de contact 1 inverseur

#### Configuration

Temporisation au déclenchement 200 s

#### Sécurité

Indice de protection IP IP30

#### Conditions d'utilisation

Température de service -20...55 °C

Température de stockage/transport -40...70 °C