




EUD100



Relais de contrôle temporisé tension et phase 1P+N/3P(N) 1 contact inverseur

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Déclenchements

Temporisation maximum admissible 10 s

Dimensions

Hauteur 87 mm

Largeur 17,50 mm

Profondeur 65 mm