



## Relais temporisé multifonction 12-240V AC/DC

### Caractéristiques techniques

#### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 55 °C
------------------------	-------------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------------

Section de raccordement en câble rigide	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------------

#### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

#### Dimensions

Hauteur	87 mm
---------	-------

Largeur	17,50 mm
---------	----------

Profondeur	65 mm
------------	-------

EZM100

