



FB6013007035



## Goulotte 60x130,gris clair

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 130 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 27

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 27

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Forme de couvercle en vrac

Largeur du couvercle 130 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

#### Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 6450 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables 1

Nombre de compartiments 1 / 2

**Standards**

---

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

**Température**

---

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------