



FB6015007035



Goulotte 60x150,gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 61 mm
 Longueur 2000 mm
 Largeur de goulotte 150 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 31
 Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 31

Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur
 Forme de couvercle en vrac
 Largeur du couvercle 150 mm
 Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur gris clair
 Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair
 Groupe de matériau plastique
 Type de traitement de surface non traitée
 Transparent Non

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 7270 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 3
 Nombre de compartiments 1 / 4

Standards

Directive européenne RoHS	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

Température

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------