



FB8013009016



Goulotte FB 80x130mm PVC blanc

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 82 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 130 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 33

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 33

Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Forme de couvercle en vrac

Largeur du couvercle 130 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 8930 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 3

Nombre de compartiments 1 / 2

Nombre d'agrafes par mètre 2

Standards

Directive européenne RoHs

conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Résistance au choc

IK07

Conditions d'utilisation

Température de service

-5...60 °C

Température

Température ambiante

-5...65 °C