



FB9923007035



Goulotte 99x230,gris clair

Caractéristiques techniques

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Format appareillages compatibles non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 100 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 230 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 77

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 77

Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Forme de couvercle en vrac

Largeur du couvercle 230 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

Câble

Section intérieure / utile 19660 mm²

Équipement

Nombre de cloisons clipsables 4

Nombre de compartiments 1 / 5

Standards

Directive européenne RoHS conformité volontaire**Sécurité**

Indice de protection IP IP20Résistance au choc IK07**Conditions d'utilisation**

Température de service -5...60 °C**Température**

Température ambiante -5...65 °C