



FB9923009001



Goulotte 99x230, blanc

Caractéristiques techniques

Compatibilité

Format appareillages compatibles	non
----------------------------------	-----

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Dimensions

Hauteur de goulotte	100 mm
Longueur	2000 mm
Largeur de goulotte	230 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	77
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	118

Porte, couvercle

Montage du couvercle	Extérieur
Forme de couvercle	en vrac
Largeur du couvercle	230 mm
Nombre de couvercles pouvant être montés	1

Matières

Couleur	blanc crème
Couleur RAL	RAL 9001 - Blanc crème
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Transparent	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Avec poinçonnage de base
----------------------	--------------------------

Câble

Section intérieure / utile	19660 mm²
----------------------------	-----------

Équipement

Nombre de cloisons fixes	0
Nombre de cloisons clipsables	4
Nombre de compartiments	1 / 5

Nombre d'agrafes par mètre	2
Standards	
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Température	
Température ambiante	-5...65 °C