



FB9923009016



## Goulotte FB 100x230mm PVC blanc

### Caractéristiques techniques

#### Modèle

Traitement antibactérien Non

#### Compatibilité

Format appareillages compatibles non

#### Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

#### Dimensions

Hauteur de goulotte 100 mm

Longueur 2000 mm

Largeur de goulotte 230 mm

#### Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 77

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 77

#### Porte, couvercle

Montage du couvercle Extérieur

Forme de couvercle en vrac

Largeur du couvercle 230 mm

Nombre de couvercles pouvant être montés 1

#### Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

#### Installation, montage

Perforation de socle Avec poinçonnage de base

#### Câble

Section intérieure / utile 19660 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Nombre de cloisons clipsables 4

Nombre de compartiments 1 / 5

Nombre d'agrafes par mètre 2

**Standards**

---

Directive européenne RoHs	conformité volontaire
---------------------------	-----------------------

**Sécurité**

---

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---

Résistance au choc	IK07
--------------------	------

**Conditions d'utilisation**

---

Température de service	-5...60 °C
------------------------	------------

**Température**

---

Température ambiante	-5...65 °C
----------------------	------------