



FL102A

**Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 300mm l 250mm p 160mm**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

couvercle avec décharge de pression Non

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 630 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 160 mm

Profondeur interne 160 mm

Hauteur produit installé 300 mm

Largeur produit installé 250 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

**Porte, couvercle**

Epaisseur de la matière du couvercle 21.5 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Configuration**

Type d'armoire Armoire murale

**Équipement**

Nombre rangées 1

Nombre de clés 1

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui
<b>Standards</b>	
Directive européenne WEEE	non concerné
<b>Sécurité</b>	
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-