



FL103A

**Porte, orion plus,opaque,métallique,CL1, pour coffret, 300x300x160mm**

#### Caractéristiques techniques

##### Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non
-------------------------------------	-----

##### Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

##### Dimensions

Profondeur produit installé	160 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	160 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	300 mm
--------------------------	--------

Largeur produit installé	300 mm
--------------------------	--------

Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
--	------

##### Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1.5 mm
--------------------------------------	--------

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
-------------------------------	-----------------------------

Cadenassable	Oui
--------------	-----

Type de couvercle	Avec découpe
-------------------	--------------

Battant de porte	unique
------------------	--------

type de couvercle	porte
-------------------	-------

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

##### Matières

Couleur	RAL 7035
---------	----------

Couleur	gris clair
---------	------------

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
-------------	-----------------------

Matière	acier
---------	-------

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

##### Configuration

Type d'armoire	Armoire murale
----------------	----------------

##### Équipement

Nombre de clés	1
----------------	---

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
--	---

Extension possible	Non
--------------------	-----

**Standards**

---

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

---

Classe de protection	classe I
----------------------	----------

---

Préservation de la fonction	-
-----------------------------	---