



FL109A

**Porte, orion plus,opaque,métallique,CL1, pour coffret, 500x300x160mm**

#### Caractéristiques techniques

##### Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

##### Modèle

Nombre de modules 30

##### Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

##### Dimensions

Profondeur produit installé 160 mm

Profondeur interne 160 mm

Hauteur produit installé 500 mm

Largeur produit installé 300 mm

Largeur dans les unités de division 10

Épaisseur du matériau des parois latérales 1.2 mm

##### Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

##### Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

##### Configuration

Type d'armoire Armoire murale

**Équipement**

Nombre rangées	3
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-