



FL120A

**Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 650mm l 500mm p 250mm**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| couvercle avec décharge de pression | Non |
|-------------------------------------|-----|

**Modèle**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Nombre de modules | 88 |
|-------------------|----|

**Compatibilité**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Approprié pour parafoudre | Non |
|---------------------------|-----|

**Intensité du courant**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

**Dimensions**

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Profondeur produit installé                | 250 mm |
| Profondeur interne                         | 250 mm |
| Hauteur produit installé                   | 650 mm |
| Largeur produit installé                   | 500 mm |
| Largeur dans les unités de division        | 22     |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm   |

**Porte, couvercle**

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Type de fermeture de la porte  | Serrure à triangle male 7mm |
| Cadenassable                   | Oui                         |
| Nombre de serrure de la porte  | 2                           |
| Type de couvercle              | fermé (plein)               |
| Battant de porte               | unique                      |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non                         |

**Matières**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Couleur                       | RAL 7035              |
| Couleur                       | gris clair            |
| Couleur RAL                   | RAL 7035 - Gris clair |
| Matière                       | acier                 |
| Type de traitement de surface | revêtement pur poudre |

**Installation, montage**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

**Équipement**

|                |   |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 4 |
| Nombre de clés | 2 |

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride          | 2        |
| Extension possible                                | Oui      |
| <b>Standards</b>                                  |          |
| Directive européenne WEEE                         | concerné |
| <b>Sécurité</b>                                   |          |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK10     |
| Classe de protection                              | classe I |
| Conformité REACH                                  | Non      |
| Conforme à la directive RoHS                      | Oui      |
| Préservation de la fonction                       | -        |