



FL123A

Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 800mm l 600mm p 250mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	800 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	250 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,2 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Triangle 7 mm, Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre rangées	5

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------