



FL152A

**Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 300x250x160mm**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

couvercle avec décharge de pression Non

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 630 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 160 mm

Profondeur interne 160 mm

Hauteur produit installé 300 mm

Largeur produit installé 250 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1.2 mm

**Porte, couvercle**

Epaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

**Matières**

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Équipement**

Nombre de clés 1

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Oui

**Standards**

---

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Classe de protection	classe I
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Préservation de la fonction	-