



FL162A

**Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 500x400x100mm**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation Montage mural

**Fonctions**

couvercle avec décharge de pression Non

**Modèle**

Nombre de modules 48

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 630 A

**Dimensions**

Profondeur de montage 200 mm

Profondeur produit installé 200 mm

Profondeur interne 100 mm

Hauteur produit installé 500 mm

Largeur produit installé 400 mm

Épaisseur du matériau des parois latérales 1.2 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

Couvercle/porte transparent(e) Oui

**Matières**

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Équipement**

Nombre rangées	3
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Classe de protection	classe I
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Préservation de la fonction	-