



FL177A

Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 950x800x250mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 222

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur de montage 250 mm

Profondeur produit installé 250 mm

Profondeur interne 250 mm

Hauteur produit installé 950 mm

Largeur produit installé 800 mm

Largeur dans les unités de division 37

Épaisseur du matériau des parois latérales 1.2 mm

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Nombre de serrure de la porte 2

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Configuration

Équipement

Nombre rangées	6
Nombre de clés	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-