



FL180A

**Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 1250x800x300mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	1250 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	300 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,20 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Triangle 7 mm, Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre rangées	8

**Installation, montage**

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

**Cache, porte**

Nombre de portes	1
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------